

Utični konektor CRQS-10

Broj artikla: 130648

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 6,6 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina kontejnera | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Napomena za pogonski pritisak | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura okoline | -15 ... 120 °C |
| Težina proizvoda | 29 g |
| Primenljivi vodovi | PFAN |
| Pneumatski priključak 1 | za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material housing | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material release ring | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Thrust ring material | visokolegirani čelik, nerđajući |