

# Utični konektor


## QS-B-6-20

Broj artikla: 130965

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni prečnik                                     | 3,7 mm  |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno                                       |
| Veličina kontejnera                                 | 20  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip                                 |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar                                  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                              |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1   |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C                                     |
| Dozvola   | Germanischer Lloyd                                |
| Težina proizvoda                                    | 6,2 g   |
| Pneumatski priključak 1                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm                |
| Pneumatski priključak 2                             | for tubing, 6mm outside diameter                  |
| Boja obruča   | plavo   |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost                                  |
| Informacija o materijalu, kućište                   | PBT   |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje     | POM   |
| Informacija o materijalu, zaptivka creva            | NBR   |
| Informacija o materijalu, stezni segment creva      | visokolegirani čelik, nerđajući                   |