


Manometar MA-15-10-M5

Broj artikla: 132340

FESTO

sa prikaznom jedinicom bara.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prikazno područje [bara]	0 ... 10 bar
Nazivna veličina, manometar	15
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi bez mernog mehanizma
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	5
Mehanička zaštita	IP53
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	M5
Material of threaded plug	Mesing
Material housing	Čelik
Material screen	PC
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	10 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika