


Cartridge QSPLKG20-3/8-U

Broj artikla: 132859

FESTO

sa utičnim priključkom, L-oblik.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	5,7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	14 g
Vrsta pričvršćenja	Mounting pin
Pneumatski priključak 1	Cartridge 20 mm
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 3/8"
Ambient temperature Fahrenheit	23 ... 140 °F
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PA ojačan
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući