

# Plastično crevo PAN-V0-4X0,75-BL

Broj artikla: 132899

FESTO

nezapaljivo



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Spoljašnji prečnik                                  | 6 mm  |
| Spoljašnji prečnik za utični priključak             | 4 mm  |
| Radius savijanja, merodavan za protok               | 20 mm   |
| Unutrašnji prečnik                                  | 2,5 mm  |
| Min. radius savijanja                               | 10 mm   |
| Tubing characteristics                              | Suitable for energy chains  |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 0,3 MPa  |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 3 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 43,5 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure            | -0,095 ... 1,2 MPa  |
| Pogonski pritisak zavisao od temperature            | -0,95 ... 12 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure            | -13,775 ... 174 psi   |
| Napomena za pogonski pritisak                       | Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C<br>Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C                        |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]<br>Mineralno ulje<br>Water (liquid, free of ice) |
| Material fire test                                  | UL94 V-0 (casing)   |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura okoline                                 | -30 ... 90 °C   |
| Težina proizvoda prema dužini                       | 0,0335 kg/m   |
| Pneumatski priključak                               | For push-in connector outside diameter 4 mm   |
| Boja  | plavo   |
| Tvrdoća po Shoreu                                   | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost  |
| Material tubing                                     | Poliamid 12<br>PVC-P  |