

Stezni modul EV-15/63-4

Broj artikla: 13290

FESTO

Sa funkcijom reseta



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	4 mm
Pritezna ploča	15x63
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni
Pogonski pritisak	2 ... 6 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	-20 ... 40 °C
Težina proizvoda	65 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M5
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material membrane	TPE-U(PU)