


Cartridge QSPLKG14-5/16-U

Broj artikla: 132941

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 4,8 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | L-shape |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 7,1 g |
| Vrsta pričvršćenja | Mounting pin |
| Pneumatski priključak 1 | Cartridge 14 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 5/16" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 23 ... 140 °F |
| Boja obruča | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material housing | PA ojačan |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |