

# Pritisni utični spoj NPQP-H-Q4-E-FD

Broj artikla: 133100

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	2,3 mm
Oblik	Bulkhead
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	7,2 g
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PP
Material nut	visokolegirani čelik, nerđajući
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući