


# Podesivi prigušivač zvuka VFFK-C-K-M7-P

Broj artikla: 133141

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija prigušivača zvuka
Pneumatski priključak 1	M7
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	navojno
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 100 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	3,8 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	5,8 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Mesing niklovan
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mesing niklovan