



# Podesivi prigušivač zvuka VFFK-C-K-R18-P

Broj artikla: 133142

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija prigušivača zvuka
Pneumatski priključak 1	R1/8
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	navojno
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 270 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	13,5 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Mesing niklovan
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material adjusting screw	Mesing niklovan