

Priključna letva VABM-C8-12E-G14-18-M1-L

Broj artikla: 1361874

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	12 mm
Maks. broj ventilskih mesta	18
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,6 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	5 Nm
Težina proizvoda	1.195 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje