


Ugaonik za pričvršćenje PAML-MB-90-HP3

Broj artikla: 1367323

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|--|
| Veličina | 90 |
| Nazivni prečnik DN | 36 |
| Serijski broj | L |
| Operating pressure MPa | 0 ... 5 MPa |
| Pogonski pritisak | 0 ... 50 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medijuma | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 300 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |
| Material module connector | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material screws | Nerđajući čelik |
| Material bracket | Aluminijumska legura za kovanje |