



# PE pretvarač PE-PK-3X2-2N

Broj artikla: 13691

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Dozvola   | CCC  |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)            | prema EU-niski napon-smernica                                |
| Merna veličina                                  | Relativni pritisak   |
| Postupak merenja                                | Pneumatsko-električni pretvarač pritiska                     |
| Pogonski pritisak                               | 0 ... 8 bar  |
| Pogonski medijum                                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja          | Moguć nauljeni pogon   |
| Temperatura medijuma                            | 0 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                             | 0 ... 60 °C  |
| Digitalni izlaz                                 | sa kontaktom   |
| Sklopna funkcija                                | Vrednost praga sa fiksnom histerezisom                       |
| Funkcija sklopnog elementa                      | Naizmenični kontakt  |
| Tačka uključanja maksimalno                     | 2 bar  |
| Minimalna tačka isključivanja                   | 0,5 bar  |
| Maks. frekvencija prekidača                     | 1 Hz   |
| Najmanja struja opterećenja                     | 100 mA   |
| Područje pogonskog napona AC                    | 12 ... 250 V   |
| Područje pogonskog napona DC                    | 12 ... 250 V   |
| Električni priključak                           | Vijčana stezaljka  |
| Vrsta pričvršćenja                              | po izboru:<br>na montažnom okviru 2n<br>sa prolaznim otvorom |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Pneumatski priključak                           | PK-3   |
| Informacija o materijalu, kućište               | Aluminijumski odlivak<br>PA<br>Čelik                         |
| Informacija o materijalu, sklopni kontakt       | srebrno  |
| Informacija o materijalu, električni priključak | Mesing   |
| Informacija o materijalu, membrana              | TPE-U(PU)  |
| Mehanička zaštita                               | IP00, IP20 sa zaštitnom kapom                                |