


Višestruka utična spojnica KM-22-B

Broj artikla: 13694

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4 mm
Veličina kontejnera	1
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure	-13,775 ... 116 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. Broj priključaka	22
Pneumatski priključak	za crevo spoljašnjeg prečnika 3 mm za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm
Materijal - napomena	RoHS komformnost