

# Slobodni hod

## FLSR-25-R


Broj artikla: 13730

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za zakretni pogon DSR.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrednost          |
|---|-------------------|
| Veličina                                      | 25                |
| Smer obrtanja                                 | Desni hod         |
| Položaj ugradnje                              | proizvoljno       |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B2-L    |
| Temperatura okoline                           | -10 ... 60 °C     |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 4,95 Nm           |
| Težina proizvoda                              | 500 g             |
| Material housing                              | Aluminijumski liv |
| Material sleeve                               | Čelik za kaljenje |
| Material shaft                                | Čelik za kaljenje |