


# Spojnica EAMD-67-51-32-32X32-U

Broj artikla: 1379269

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju kretanja koračnog ili servomotora.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihвата	32 mm
Prečnik 2 prihвата	32 mm
Veličina	67
Nazivna dužina	51 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	374 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	192 Nm
Težina proizvoda	717 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost