


Vakuum hvataljka komplet VAS-40-1/4-SI-B

Broj artikla: 1379454

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Kompenzacije visine vakuum hvataljke	3 mm
Nazivni prečnik	4 mm
Prečnik vakuum hvataljke	40 mm
Zapremina vakuum hvataljke	3,47 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-40 ... 200 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	58 N
Težina proizvoda	14 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	transparentno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	VMQ (silikon)