

Kompaktni cilindar DPCS-40-15-P

Broj artikla: 1380745

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 15 mm |
| Prečnik klipa | 40 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Kraj klipnjače | Spoljašnji navoj |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Cev cilindra |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Pogonski pritisak | 0,6 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,36 J |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 633 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 754 N |
| Pokretna masa | 119 g |
| Težina proizvoda | 296,5 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: sa prolaznim otvorom sa navojem |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijumska legura za kovanje |
| Informacija o materijalu, dinamičke zaptivke | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Informacija o materijalu, cev cilindra | Aluminijumska legura za kovanje |