


# Vakuum hvataljka komplet VASB-75-1/4-PUR-B

Broj artikla: 1396064

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Kompenzacije visine vakuum hvataljke	15,5 mm
Nazivni prečnik	4 mm
Prečnik vakuum hvataljke	75 mm
Zapremina vakuum hvataljke	65,5 cm <sup>3</sup>
Efektivni prečnik usisavanja	67,4 mm
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	250 N
Težina proizvoda	90 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Cink
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	PUR