

Komplet krajnjih ploča NEV-3DA/DB-NPT

Broj artikla: 13997

FESTO

za sklop podnožja standardnih ploča za povezivanje.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Širina | 190 mm |
| Pogonski pritisak | 0 ... 16 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | sa prolaznim otvorom |
| Vrsta pričvršćenja ventila | navojno |
| Pneumatski priključak 1 | NPT1-11 1/2 |
| Pneumatski priključak 3 | NPT1-11 1/2 |
| Pneumatski priključak 5 | NPT1-11 1/2 |