


Ploča za povezivanje NAV-1/4-NPT-1C

Broj artikla: 13998

FESTO

sa rasporedom rupa prema DIN ISO 5599/1, za sklop podnožja,
priključci dole.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	110 mm
Pogonski pritisak	16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Priključak, upravljački vazduh 12	NPT1/8-27
Priključak, upravljački vazduh 14	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 4	NPT1/4-18