

Paralelni komplet EAMM-U-145-D80-140A-188-S1

Broj artikla: 1433709

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	145
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	2.270 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi obrtni moment	50 Nm
Težina proizvoda	12.100 g
Interface code, actuator	D80B
Interface code, motor in	140A
Materijal - napomena	RoHS komfornost