

Kompaktni cilindar DPCS-20-15-P

Broj artikla: 1446023

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	15 mm
Prečnik klipa	20 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	dvosmerno
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,14 J
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	133 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	189 N
Pokretna masa	34 g
Težina proizvoda	109,5 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa prolaznim otvorom sa navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijumska legura za kovanje
Informacija o materijalu, dinamičke zaptivke	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nerđajući
Informacija o materijalu, cev cilindra	Aluminijumska legura za kovanje