


Spojnica EAMC-40-66-10-12

Broj artikla: 1452794

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------|------------------------|
| Prečnik 1 prihvata | 10 mm |
| Prečnik 2 prihvata | 12 mm |
| Veličina | 40 |
| Nazivna dužina | 66 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina obrtanja | 6.500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 ... 60 °C |
| Moment inercije | 42,3 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni moment | 21 Nm |
| Težina proizvoda | 139 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |