

Aksijalni komplet EAMM-A-D40-67A

Broj artikla: 1454243


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Suitable for electric drives.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2026. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	440 g
Interface code, actuator	D40A D40B D40C
Interface code, motor in	67A
Materijal - napomena	RoHS komformnost