


# Spojnica EAMC-42-50-10-12

Broj artikla: 1455666

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	10 mm
Prečnik 2 prihvata	12 mm
Veličina	42
Nazivna dužina	50 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	17 Nm
Težina proizvoda	145 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost