



Beskontaktni prekidač SIES-Q40B-PA-X-2L

Broj artikla: 150492

FESTO

induktivno, poseban oblik.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Nominalni uklopni razmak	15 mm
Osigurani uklopni razmak	12,2 mm
Faktori redukcije	Aluminijum = 0,3 Nerdajući čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,25 Mesing = 0,3 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Tačnost ponavljanja	0,75 mm
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Maks. frekvencija prekidača	100 Hz
Maks. frekvencija prekidača DC	100 Hz
Maks. izlazna struja u zavisnosti od temperature	200 mA kod ≤ 50 °C 150 mA kod ≤ 85 °C
Pad napona	3,5 V
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 40 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Material connector housing	PA PBT
Navojni spoj kabla	M20x1,5
Dozvoljeni prečnik kabla	7,5 ... 12,5 mm
Veličina	40x40x120 mm
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	230 g
Material housing	PET
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L