


Prigušno-nepovratni ventil VFOF-LE-H-G14-Q8

Broj artikla: 1505391

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	QS-8
Pneumatski priključak 2	G1/4
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	Imbus
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	650 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	300 ... 650 l/min
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
Položaj ugradnje	proizvoljno
Zakretljivost	360°/nije dozvoljena trajno okretanje
Normalni protok u smeru prigušenja 6 → 0 bara	1.100 l/min
Normalni protok u povratnom smeru 6 → 0 bara	460 ... 540 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni moment pritezanja	11 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Dozvoljeni moment aktiviranja, regulacioni vijak	1,5 Nm
Težina proizvoda	32,9 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje
Material sleeve	Aluminijumska legura za kovanje
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mesing