



# Stezni modul EV-12-3

Broj artikla: 150681

FESTO

Sa funkcijom reseta



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	3 mm
Pritezna ploča	Ø 12
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni
Operating pressure MPa	≤ 0,6 MPa
Pogonski pritisak	≤ 6 bar
Operating pressure	≤ 87 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 40 °C
Težina proizvoda	11 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M3
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material membrane	TPE-U(PU)