


Prigušno-nepovratni ventil GRLA-3/4-B

Broj artikla: 151180

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	4.320 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	3220 ... 4320 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	7.300 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	5440 ... 7300 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	60 Nm
Težina proizvoda	377 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje
Material adjusting screw	Mesing
Material nut	Aluminijumska legura za kovanje
Material swivel fitting	Cink