


Prigušni ventil GRO-1/8-B

Broj artikla: 151216

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče sa prolaznim otvorom po izboru:
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	210 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Nazivni prečnik	3 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	31 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material adjusting screw	visokolegirani čelik
Material nut	Aluminijumska legura za kovanje
Material sleeve	POM