


Prigušno-nepovratni ventil GRLA-3/8-NPT-B

Broj artikla: 151555

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,3 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje
Material adjusting screw	Mesing
Material nut	Aluminijumska legura za kovanje
Material swivel fitting	Cink