


# Prigušno-nepovratni ventil GRLA-10-UNF-B

Broj artikla: 151572

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	10-32 UNF-2B
Pneumatski priključak 2	10-32 UNF-2A
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nazivni prečnik	2 mm
Materijal - napomena	RoHS komformnost