


Svetlosna zaptivka MV-LD-230

Broj artikla: 151716

FESTO

za ventile MV.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Težina proizvoda	1,6 g
Električni priključak	četvorougaoani oblik MSV prema DIN EN 175301-803 Dizajn B
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Priključak uzemljenja	postoji
Nazivna snaga svetleće zaptivnice	0,33 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
Stepen zagađenja	3
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)