


# Utičnica KDMS6-1/4-A

Broj artikla: 151776

FESTO

samozaustavno, za sigurnosnu spojnicu prema ISO 4414



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Nazivni prečnik                                     | 8 mm   |
| Manometar   | optički  |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar                                 |
| Normalni nazivni protok                             | 1.742 l/min                                      |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                             |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1  |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C                                    |
| Nazivni moment pritezanja                           | 9,5 Nm   |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja            | ± 15 %   |
| Težina proizvoda                                    | 167 g  |
| Pneumatski priključak 1                             | Spoljašnji navoj G1/4                            |