


Utičnica KDMS6-1/2-A

Broj artikla: 151778

FESTO

samozaustavno, za sigurnosnu spojnicu prema ISO 4414



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	13 mm
Manometar	optički
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.935 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	32,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	175 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/2