


Linearni pogon DGO-1/2"-P-A-B

Broj artikla: 15227

FESTO

za prepoznavanje pozicije, bez klipnjače, sa magnetnom spojnicom.
Old part no. 13003431



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	0,04 ... 157 "
Prečnik klipa	1/2"
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Vođica	Klizna vođica
Pogonski pritisak	2 ... 7 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Pneumatski priključak	10-32 UNF-2B