


Linearni pogon DGO-5/8"- -PPV-A-B

Broj artikla: 15228

FESTO

za prepoznavanje pozicije, bez klipnjače, sa magnetnom spojnicom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	0,04 ... 157 "
Prečnik klipa	5/8"
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Vodica	Klizna vodica
Princip pogona	zatvaranje uzdužnom silom (magnet)
Pogonski pritisak	1,7 ... 7 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	14 mm
Pneumatski priključak	10-32 UNF-2B