

Višestruki utikač KSV6-22

Broj artikla: 152508

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	6 mm
Pogonski pritisak	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. Broj priključaka	22
Pneumatski priključak	PK-6
Boja	sivo
Materijal - napomena	RoHS komfornost