



# Prigušno-nepovratni ventil VFOF-LE-H-G18-Q6

Broj artikla: 1526931

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G1/8
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	Imbus
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	250 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	150 ... 260 l/min
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
Položaj ugradnje	proizvoljno
Zakretljivost	360°/nije dozvoljena trajno okretanje
Normalni protok u smeru prigušenja 6 → 0 bara	420 l/min
Normalni protok u povratnom smeru 6 → 0 bara	840 ... 1100 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni moment pritezanja	3 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Dozvoljeni moment aktiviranja, regulacioni vijak	1 Nm
Težina proizvoda	13,9 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje
Material sleeve	Aluminijumska legura za kovanje
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mesing