

# Ugaona ploča za povezivanje NAVW-1/4-NPT-1

Broj artikla: 152792

FESTO

sa rasporedom rupa prema DIN ISO 5599/1 za sklop podnožja,  
priključci bočno i dole.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	110 mm
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Priključak, upravljački vazduh 12	1/8 NPT
Priključak, upravljački vazduh 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Pneumatski priključak 4	1/4 NPT