

Paralelni komplet EAMM-U-110-D60-80G-120

Broj artikla: 1532949

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	110
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	799 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,3 Nm
Prenosivi obrtni moment	25 Nm
Težina proizvoda	5.120 g
Interface code, actuator	D60B
Interface code, motor in	80G
Materijal - napomena	RoHS komfornost