


Pritisni utični spoj QSMS-3

Broj artikla: 153375

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Nazivni prečnik	1,7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Bulkhead
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	3 g
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 3 mm
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 3 mm
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Anodised aluminium
Material release ring	POM
Material nut	Mesing niklovan
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući