


Kuglasta slavina QH-QS-6

Broj artikla: 153484

FESTO

with QS push-in connector.
Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilno
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	QS-6
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Normalni nazivni protok	533 l/min
Nazivni prečnik	4 mm
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Princip zaptivanja	mekano
Konstruktivna struktura	Kuglasti ventil
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	12,5 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost