

Regulator pritiska LRMA-M5-QS-6

Broj artikla: 153490



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Sa manometrom.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2021. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	QS-6
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nazivni protok	42 l/min
Ulazni pritisak 1	0 ... 9 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Osiguranje aktiviranja	Narezani vijak sa kontramaticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani klipni regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha
Manometar	sa manometrom
Područje regulacije pritiska	1 ... 8 bar
Težina proizvoda	27,5 g
Material of threaded plug	Mesing Niklovano
Material of threaded seal	PTFE