

T utični priključak QSYLV-1/2-1/2-U

Broj artikla: 153798

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougлом.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	7,1 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape, 2-way, parallel
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	30 Nm
Broj izlaza	2
Broj dovodnih kablova	1
Vrsta pričvršćenja	Hollow bolt with external hex
Pneumatski priključak 1	Male thread 1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 1/2"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući