

# Servomotor EMMS-AS-70-MK-HS-RRB

Broj artikla: 1550987

FESTO

bez prenosnika



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost   |
|--|--|
| Temperatura okoline                                | -40 ... 40 °C  |
| Temperatura ležaja                                 | -20 ... 60 °C  |
| Relativna vlažnost vazduha                         | 0 - 90 %   |
| Odgovara standardu                                 | IEC 60034  |
| Klasa zaštite izolacije                            | F  |
| Klasa dimenzionisanja prema EN 60034-1             | S1   |
| Nadzor temperature                                 | PTC otpor  |
| Mehanička zaštita                                  | IP54   |
| Izvedba vratila sa ravnim klinom                   | DIN 6885<br>A 4 x 4 x 16                                       |
| Tehnika električnog priključka                     | Utikači  |
| Materijal - napomena                               | RoHS komformnost   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                     | 2 - Moderate corrosion stress                                  |
| Dozvola  | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                          |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)               | prema EU-EMV-smernici<br>prema EU-niski napon-smernica         |
| Nazivni pogonski napon DC                          | 565 V  |
| Nazivni napon DC                                   | 565 V  |
| Vrsta spajanja navoja                              | Zvezda unutrašnja  |
| Number of pole pairs                               | 4  |
| Obrtni moment mirovanja                            | 2,53 Nm  |
| Nazivni obrtni moment                              | 2,26 Nm  |
| Vršni obrtni moment                                | 8,55 Nm  |
| Nazivna brzina obrtanja                            | 4.400 1/min  |
| Maks. brzina obrtanja                              | 4.960 1/min  |
| Nazivna snaga motora                               | 1.044 W  |
| Nazivna struja, motor                              | 1,7 A  |
| Vršna struja                                       | 7,4 A  |
| Motorska konstanta                                 | 1,333 Nm/A   |
| Naponska konstanta, linijska                       | 80,49 mVmin  |
| Otpor navoja faza-faza                             | 16,294 Ohm   |
| Induktivnost navoja faza-faza                      | 30,834 mH  |
| Sveukupni moment inercije gonjene strane           | 0,69 kgcm <sup>2</sup>   |
| Težina proizvoda                                   | 2.990 g  |
| Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila           | 75 N   |
| Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila           | 200 N  |
| Senzor položaja rotora                             | Resolver   |
| Interface rotirajućeg enkodera                     | SIN/COS analogni signal  |
| Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom | induktivno   |
| Moment držanja, kočnica                            | 2 Nm   |
| Pogonski napon DC, kočnica                         | 24 V   |
| Primljena snaga, kočnica                           | 11 W   |
| Moment inercije kočnice                            | 0,07 kgcm <sup>2</sup>   |
| Switching cycles, holding brake                    | 10 million idle actuations (without friction work)             |
| MTTF, subcomponent                                 | 80 years, rotary position encoder<br>1769 years, holding brake |
| MTTFd, subcomponent                                | 160 years, rotary position encoder                             |