

Nasadni priključak creva N-3/8-P-6-MS

Broj artikla: 15633

FESTO

Od mesinga



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4,5 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	10
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	15 Nm
Težina proizvoda	26 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	For tubing internal diameter 6 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Mesing