



Kompaktni cilindar AEVULQ-32- -P-A-S6

Broj artikla: 156354
Classic

FESTO

Za prepoznavanje pozicije. Osiguran od zakretanja kvadratnom klipnjačom
Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support
Portal za alternativni proizvod.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	1 ... 25 mm
Prečnik klipa	32 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Kraj klipnjače	Unutrašnji navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	Toplootporne zaptivke maks. 120°C
Osiguranje od zakretanja / vodenje	kvadratna klipnjača
Pogonski pritisak	0,8 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	0 ... 120 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,4 J
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	450 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	49 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	40 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	300 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	9 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa prolaznim otvorom sa priborom
Pneumatski priključak	G1/8
Material of flange screw	Čelik, pocinkovan
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material of dynamic seals	FPM
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerdajući
Material cylinder barrel	Aluminijumska legura za kovanje