

Nasadni priključak creva N-3/4-P-13-MS

Broj artikla: 15637

FESTO

Od mesinga



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	11 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	1
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	40 Nm
Težina proizvoda	94 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/4
Pneumatski priključak 2	For tubing internal diameter 13 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Mesing